






|             |                                                                                       |       |      |      |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|
| Projection  |  | Scale | Free | DATE | 10-14-2026 |
| Drawing No. | VP742-3G1-03A ( )                                                                     |       |      |      |            |

## VP742-3G1-03A ( )

弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体

### 3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



## VP742-3G1-03A ( )

弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体

### 図面

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| PILOT (パイロット方式)              | (-) 内部パイロット           |
| PRESSURE (圧力仕様)              | (-) 標準タイプ (0.7 MPa)   |
| COIL (コイル仕様)                 | (-) 標準タイプ             |
| VOLTAGE (定格電圧)               | (3) AC110V (AC115V)   |
| ENTRY (リード線取出し方法)            | (G) グロメット/リード線長さ300mm |
| DIRECTION (DIN形ターミナルのコネクタ向き) | N/A                   |
| COM (コメント)                   | -                     |
| MANUAL (マニュアル)               | (-) ノンロックプッシュ式        |
| SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)   | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし   |
| PORT (管接続口径)                 | (03) 3/8              |
| THREAD (ねじの種類)               | (-) Rc                |
| ACTUATION (切換方式)             | (A) N.C. (ノーマルクローズ)   |
| BRACKET (ブラケット)              | (-) ブラケットなし           |
| OMSC (オーダーメイド仕様)             | (-) なし                |