






Projection		Scale	Free	DATE	10-14-2026
Drawing No.	VG342R-1D-04				

VG342R-1D-04 (0)

3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VG342R-1D-04 (0)
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ

図面

VALVE (弁形式)	(R) 外部パイロット
VOLT (定格電圧)	(1) AC100V, 50/60 Hz
LEAD (リード線取出し方法)	(D) DIN形ターミナル
LIGHT (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) なし
PORT (管接続口径)	(04) 1/2
TTYPE (ねじの種類)	(-) Rc
PASSGAE (流路記号)	(-) 外部パイロット形
PILOT (パイロット弁オプション)	(-) 標準
CE (CE対応)	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on