










Projection		Scale	Free	DATE	10-14-2026
Drawing No.	VP3185-121DA				

VP3185-121DA (0)
大形3ポートソレノイドバルブ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VP3185-121DA (0)

大形3ポートソレノイドバルブ

図面

BODY (ボディサイズ)	(8) 1 1/2
TYPE (ボディ形式)	(5) 直接配管形
VALVE (バルブオプション)	(-) 一般用
PORT (接続口径)	(12) 1 1/4 (32A)
COIL (コイル定格電圧)	(1) AC100V50/60Hz
ENTRY (リード線取出し方法)	(D) DIN形ターミナル
ACTUATION (切換方式)	(A) N.C. (ノーマルクローズ)
PILLOT (パイロットオプション)	(-) 標準 (内部パイロット)
TTYPE (ねじの種類)	(-) Rc
CE (CE対応)	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on