


VG342-5DZ-06-M-X87

デュアル残圧排気弁

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VG342-5DZ-06-M-X87
デュアル残圧排気弁

図面

PILOT (パイロット方式)	(-) 内部パイロット
VOLTAGE (電圧)	(5) DC24V
ENTRY (リード線取出方法)	(D) DIN形ターミナル
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
PORT (管接続口径)	(06) 3/4
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
SWITCH (セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様)	(M) M12コネクタ(オムロン製)
VALVE (チェック弁付(外部パイロットのみ))	N/A