





Projection		Scale	Free	DATE	10-15-2026
Drawing No.	VV061-0440-5H				

VV061-0440-5H

3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VV061-0440-5H
3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ

図面

STATIONS (バルブ搭載連数)	(04) 4連
PORT (1, 2, 3ポート管接続口径)	(40) バーブ継手 (適用チューブφ4/φ2.5)
VOLT (定格電圧)	(5) DC24V
COMMON (コモン仕様)	(-) プラスコモン
COIL (コイル仕様)	(-) 標準 (ランプ・サージ電圧保護回路付)
PRESSURE (使用圧力範囲)	(H) 標準 (0~0.7MPa)
CON (コネクタケーブル)	(-) コネクタケーブルなし
BRACKET (ブラケット)	(-) ブラケットなし