









Projection		Scale	Free	DATE	10-15-2026
Drawing No.	V114-1G				

V114-1G

3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量Aタイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



V114-1G
3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量Aタイプ

図面

SERIES (シリーズ)	(-) 標準タイプ
TYPE (切換方式)	(1) ノーマルクローズ
COIL (コイル仕様)	(-) 0.35W
VOLTAGE (定格電圧)	(1) AC100V
ELECTRICAL (リード線取出し方法)	(G) グロメット/リード線長さ300mm
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
OVERRIDE (マニュアル)	(-) ノンロックプッシュ式
PORT (管接続口径)	(-) サブプレートなし