






Projection		Scale	Free	DATE	10-15-2026
Drawing No.	SY113-1G-M3				

SY113-1G-M3

直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



SY113-1G-M3
直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

図面

TYPE (タイプ)	(3) 直接配管形 (3ポート/30, 31形マニホールド用)
ACTUATION (切換方式)	(1) ノーマルクローズ
CAPACITY (流量)	(-) 標準
VOLTAGE (定格電圧)	(1) AC 100V
ENTRY (リード線取出し方法)	(6) グロメット リード線 長さ300mm
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
OVERRIDE (手順操作)	(-) ノンロックプッシュ式
PIPING (配管仕様)	(-) マニホールド用
BRACKET (ブラケット)	(-) ブラケットなし
CMARK (CEマーキング)	-