









Projection		Scale	Free	DATE	10-15-2026
Drawing No.	S070B-5AC				

S070B-5AC

ベース配管/単体

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)





S070B-5AC
ベース配管/単体

図面

BODY（ボディ形式）	(B) ベース配管形/ビス止め
VOLTAGE（コイル電圧）	(5) DC24V
OPTION（消費電力・圧力仕様・流量）	(A) 消費電力:0.35W - 最高使用圧力:0.1MPa - Cv値:0.016
ELECTRICAL（リード線取出し方法）	(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付
PORT（管接続口径）	(-) サブプレートなし