






Projection		Scale	Free	DATE	10-15-2026
Drawing No.	VK3120-1D-01				

VK3120-1D-01 (0)

5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VK3120-1D-01 (0)
5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

図面

VALVE (バルブオプション)	(-) 標準タイプ
VOLT (定格電圧)	(1) AC100V 50/60Hz
ENTRY (リード線取出し方法)	(D) DIN形ターミナル
SUP (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) なし
PORTSIZE (管接続口径)	(01) 1/8 (A ポート)
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
OPTION (オプション)	(-) なし
CE (CE対応品)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on