





Projection		Scale	Free	DATE	10-15-2026
Drawing No.	V0307-1D1				

V0307-1D1 (0)

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



V0307-1D1 (0)
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

図面

BODY（ボディ形式）	(0) マニホールド用
OPTION（バルブオプション）	(-) 標準タイプ
PRESSURE（圧力仕様）	(-) 標準タイプ (0.7 MPa)
VOLTAGE（定格電圧）	(1) 100 VAC, 50/60 Hz
LEAD（リード線取出方法）	(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
SUPPRESSOR（ランプ・サージ電圧保護回路）	(-) なし
PORT（管接続口径）	(-) ポートなし
THREAD（ねじの種類）	N/A
BRACKET（ブラケット）	N/A
CE（CE/UKCA-compliant）	(-) なし