






Projection		Scale	Free	DATE	10-15-2026
Drawing No.	VT317-1C-02				

VT317-1C-02
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VT317-1C-02
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

図面

BODY (ボディ形式)	(T) 直接配管形
OPTION (バルブオプション)	(-) 標準タイプ
VOLTAGE (定格電圧)	(1) 100 VAC, 50/60 Hz
LEAD (リード線取出方法)	(C) コンジット
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) なし
PORT (管接続口径)	(02) 1/4 (8A)
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
CE (CE/UKCA-compliant)	N/A