










Projection		Scale	Free	DATE	10-15-2026
Drawing No.	VT325-021C				

VT325-021C (0)

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)





VT325-021C (0)
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

図面

BODY (ボディ形式)	(T) 直接配管形
OPTION (バルブオプション)	(-) 標準タイプ
PORTSIZE (管接続口径)	(02) 1/4
VOLTAGE (定格電圧)	(1) 100 VAC, 50/60 Hz
ENTRY (リード線取出方法)	(C) コンジット
SUPPRESSOR (サージ電圧保護回路)	(-) なし
MANUAL (マニュアル)	(-) ノンロック式
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
CE (CE/UKCA-compliant)	N/A