









2xM3x0.5



2xRc1/8




Projection		Scale	Free	DATE	10-19-2026
Drawing No.	VM120-01-00				

VM120-01-00 (0_0)

2・3ポートメカニカルバルブ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VM120-01-00 (0_0)
2・3ポートメカニカルバルブ

図面

PORT1 (ポート数)	(2) 2ポート
PIPING (配管方向と押棒の長さ)	(0) 長-横配管
PORT2 (接続口径)	(01) Rc 1/8
ACTUATOR (アクチュエータ)	(00) 基本形
SUFFIX1 (アクチュエータ追記号)	(-) なし
SUFFIX2 (表示灯追記号)	(-) 表示灯なし
FOF (/ N)	20
PT (/ mm)	1.5
OT (/ mm)	1.5
TT1 (/ mm)	3.0
TT2 (/ deg)	0
STATUS (状態 off/on)	off
THREAD (ねじ on/off)	on