










Projection		Scale	Free	DATE	10-19-2026
Drawing No.	VHS20-01-D				

VHS20-01-D (0)

OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション)

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VHS20-01-D (0)
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 (シングルアクション)

図面

BODY (ボディサイズ)	20
ACTION (ハンドル操作)	(-) シングルアクション
THREAD1 (ねじ種類)	(-) Rc
PORT (管接続口径)	(01) 1/8
OPTIONA (取付)	(-) 取付オプションなし
OPTIONB (サイレンサ)	(-) サイレンサなし
SEMISTANDARDC (ハンドル色)	(-) 赤
SEMISTANDARDD (ハンドル材質)	(-) 樹脂
SEMISTANDARD E (流れ方向)	(-) 流れ方向: 左→右
SEMISTANDARD F (圧力単位)	(-) 製品銘板の単位表記: MPa
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on