










|             |                                                                                       |       |      |      |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|
| Projection  |  | Scale | Free | DATE | 10-19-2026 |
| Drawing No. | VHS20W-01-D                                                                           |       |      |      |            |

## VHS20W-01-D (0)

OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(ダブルアクション)

### 3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VHS20W-01-D (0)  
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁(ダブルアクション)

図面

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| BODY (ボディサイズ)           | 20                 |
| ACTION (ハンドル操作)         | (W) ダブルアクション       |
| THREAD1 (ねじ種類)          | (-) Rc             |
| PORT (管接続口径)            | (01) 1/8           |
| OPTIONA (取付)            | (-) 取付オプションなし      |
| OPTIONB (サイレンサ)         | (-) サイレンサなし        |
| SEMISTANDARDC (ハンドル色)   | (-) 赤              |
| SEMISTANDARD D (ハンドル材質) | (-) 樹脂             |
| SEMISTANDARD E (流れ方向)   | (-) 流れ方向: 左→右      |
| SEMISTANDARD F (圧力単位)   | (-) 製品銘板の単位表記: MPa |
| OMSC (オーダーメイド仕様)        | (-) なし             |
| THREAD2 (ねじ on/off)     | on                 |