





Projection		Scale	Free	DATE	10-21-2026
Drawing No.	CJ2B6-16Z-XB24				

CJ2B6-16Z-XB24 (0_0)

高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ/複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CJ2B6-16Z-XB24 (0_0)
高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ/複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	6
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	16
POS (ピストン位置 / mm)	0
PORT (ヘッドカバーのポート位置)	(-) 軸に対し90°
BRACKET (揺動受け金具)	N/A
RODB (ロッド先端金具)	(-) オプションなし
MOUNTING (オートスイッチ取付形態)	N/A
THREAD (ねじ on/off)	on