


Projection		Scale	Free	DATE	10-21-2026
Drawing No.	JCDMB20-25				

JCDMB20-25 (0_1_0)

エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



JCDMB20-25 (0_1_0)

エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形 (両側めねじ)
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) M5
STROKE (ストローク / mm)	25
POS (ピストン位置 / mm)	0
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
THREADT (ロッド先端ねじ形状)	(-) おねじ
RODT (取付ナット)	(-) 取付ナットなし
BRACKET (ロッド先端金具)	(-) 金具なし
COM (コメント)	Please confirm about working conditions to SMC.
THREAD2 (ねじ on/off)	on