




CM3B20-1 (0_1_0)
エアシリンダ ショートタイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CM3B20-1 (0_1_0)
エアシリンダ ショートタイプ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	1
POS (ピストン位置 / mm)	0
ROD (ロッド先端ねじ)	(-) おねじ
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD2 (ねじ on/off)	on