







Projection		Scale	Free	DATE	10-21-2026
Drawing No.	CG1BA20-1Z1				

CG1BA20-1Z1 (0_0)

エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CG1BA20-1Z1 (0_0)

エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形(トラニオン取付用めねじなし)
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
CUSHION (クッション)	(A) エアクッション
THREAD (ポートねじの種類)	(-) M5x0.8
STROKE (ストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
ROD (ロッド先端ねじ)	(-) ロッド先端おねじ
BOOT (ジャバラ)	(-) ジャバラなし
BRACKET (揺動受け金具)	N/A
RODB (ロッド先端金具)	(-) ブラケットなし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
OMSC1 (オーダーメイド仕様: ポート位置関係の特殊)	N/A
OMSC2 (オーダーメイド仕様: スクレーパ特殊)	(-) なし
OMSC3 (オーダーメイド仕様: 材質ステンレス鋼)	(-) なし
OMSC4 (オーダーメイド仕様: ヘッドカバー軸方向ポート)	N/A
OMSC5 (オーダーメイド仕様: 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち)	(-) なし
OMSC6 (オーダーメイド仕様: グリース仕様)	N/A
OMSC7 (オーダーメイド仕様: ロングストローク従来品と全長互換品)	N/A
OMSC8 (オーダーメイド仕様: オートスイッチレール取付形)	N/A
THREAD2 (ねじ on/off)	on