







|             |                                                                                       |       |      |      |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|
| Projection  |  | Scale | Free | DATE | 10-21-2026 |
| Drawing No. | CDG1BA20-5Z1                                                                          |       |      |      |            |

## CDG1BA20-5Z1 (0\_0)

エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

### 3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



## CDG1BA20-5Z1 (0\_0)

エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

### 図面

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| BORE (チューブ内径 / mm)                        | 20                     |
| MOUNT (取付支持形式)                            | (B) 基本形(トラニオン取付用めねじなし) |
| MAGNET (磁石内蔵)                             | (D) 磁石内蔵               |
| AUTOSWITCH (オートスイッチ)                      | (-) オートスイッチなし          |
| LEAD (リード線長さ / m)                         | N/A                    |
| SWSIGN (オートスイッチ追記号)                       | N/A                    |
| CUSHION (クッション)                           | (A) エアクッション            |
| THREAD (ポートねじの種類)                         | (-) M5x0.8             |
| STROKE (ストローク / mm)                       | 5                      |
| COM (コメント)                                | SMCに使用条件を確認後、使用してください。 |
| POS (ピストン位置 / mm)                         | 0                      |
| ROD (ロッド先端ねじ)                             | (-) ロッド先端おねじ           |
| BOOT (ジャバラ)                               | (-) ジャバラなし             |
| BRACKET (揺動受け金具)                          | N/A                    |
| RODB (ロッド先端金具)                            | (-) ブラケットなし            |
| OMSC (オーダーメイド仕様)                          | N/A                    |
| OMSC1 (オーダーメイド仕様: ポート位置関係の特殊)             | N/A                    |
| OMSC2 (オーダーメイド仕様: スクレーパ特殊)                | (-) なし                 |
| OMSC3 (オーダーメイド仕様: 材質ステンレス鋼)               | (-) なし                 |
| OMSC4 (オーダーメイド仕様: ヘッドカバー軸方向ポート)           | N/A                    |
| OMSC5 (オーダーメイド仕様: 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち) | (-) なし                 |
| OMSC6 (オーダーメイド仕様: グリース仕様)                 | N/A                    |
| OMSC7 (オーダーメイド仕様: ロングストローク従来品と全長互換品)      | N/A                    |
| OMSC8 (オーダーメイド仕様: オートスイッチレール取付形)          | N/A                    |
| THREAD2 (ねじ on/off)                       | on                     |