


SMC Corporation

CG1WBA20-1Z (0_0)
エアシリンダ/標準形：複動・両ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CG1WBA20-1Z (0_0)

エアシリンダ/標準形：複動・両ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形(トラニオン取付用めねじあり)
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
CUSHION (クッション)	(A) エアクッション
STROKE (ストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
ROD (ロッド先端ねじ)	(-) ロッド先端おねじ
BOOT (ジャバラ)	(-) ジャバラなし
OMSC1 (オーダーメイド仕様：耐熱仕様)	(-) なし
OMSC2 (オーダーメイド仕様：耐寒仕様)	(-) なし
OMSC3 (オーダーメイド仕様：材質ステンレス鋼)	(-) なし
OMSC4 (オーダーメイド仕様：オートスイッチレール取付形)	N/A
OMSC5 (オーダーメイド仕様：パッキン類フッ素ゴム)	(-) なし
OMSC6 (オーダーメイド仕様：2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち)	(-) なし
OMSC7 (オーダーメイド仕様：グリース仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on