




Width across flats 17




Width across flats 10




M10x1.25



2x4xM6x1




Projection		Scale	Free	DATE	10-21-2026
Drawing No.	MB2B32-1				

MB2B32-1 (0_0)

エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MB2B32-1 (0_0)

エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	32
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
COMMENT (スイッチコメント)	-
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Rc
STROKE (ストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
BOOT (ジャバラ)	(-) なし
ACC1 (付属金具1)	N/A
ACC2 (付属金具2)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on