







Projection		Scale	Free	DATE	10-21-2026
Drawing No.	MDB2C40-100				

MDB2C40-100 (0_0)

エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MDB2C40-100 (0_0)
エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	40
MOUNT (取付支持形式)	(C) 一山クレビス形
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
COMMENT (スイッチコメント)	-
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Rc
STROKE (ストローク / mm)	100
COM (コメント)	標準ストローク
POS (ピストン位置 / mm)	0
BOOT (ジャバラ)	(-) なし
ACC1 (付属金具1)	N/A
ACC2 (付属金具2)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on