








Width across flats 14




Projection		Scale	Free	DATE	10-21-2026
Drawing No.	CA2B40-1Z				

CA2B40-1Z (0_0)

エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CA2B40-1Z (0_0)

エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	40
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オ?トスイ??)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
SWSING (オートスイッチ追記号)	N/A
MATERIAL (チューブ材質)	(-) アルミチューブ
STROKE (ストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Rc
BOOT (ジャバラ)	(-) ジャバラなし
CUSHION (クッション)	(-) エアクッション
BRACKET (揺動受け金具)	N/A
RODB (ロッド先端金具)	(-) なし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) オーダーメイド仕様なし
THREAD (ねじ on/off)	on