









Projection		Scale	Free	DATE	10-22-2026
Drawing No.	C96SDB32-10C				

C96SDB32-10C (0_0)
ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



C96SDB32-10C (0_0)

ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	32
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	10
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
CUSHION (クッション)	(C) 両側エアクッション + ダンパクッション
ROD (ロッド)	(-) 片ロッド
BOOT (ジャバラ)	(-) ジャバラなし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) オーダーメイド仕様なし
THREAD (ねじ on/off)	on