



M2.5x0.45 effective depth 5



2x $\varnothing 3.3$ through




Width across flats 3.5



2x $\varnothing 3.3$ through




Projection		Scale	Free	DATE	10-22-2026
Drawing No.	CUJB6-10D				

CUJB6-10D (0_0)
ミニフリーマウントシリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CUJB6-10D (0_0)
ミニフリーマウントシリンダ

図面

MODEL ()	CUJB6-10D
BORE (チューブ内径 / mm)	6
MOUNT (取付支持形式)	(B) 横方向取付
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	10
POS (ピストン位置 / mm)	0
ACTION (作動方式)	(D) 複動形
ROD (ロッド先端ねじ)	(-) ロッド先端めねじ
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on