








M3x0.5 effective depth 6



Width across flats 4.5




Projection		Scale	Free	DATE	10-22-2026
Drawing No.	CDUJB8-4D				

CDUJB8-4D (0_0)
ミニフリーマウントシリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDUJB8-4D (0_0)
ミニフリーマウントシリンダ

図面

MODEL ()	CDUJB8-4D
BORE (チューブ内径 / mm)	8
MOUNT (取付支持形式)	(B) 横方向取付
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	4
POS (ピストン位置 / mm)	0
ACTION (作動方式)	(D) 複動形
ROD (ロッド先端ねじ)	(-) ロッド先端めねじ
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on