



2x $\phi 3.2$ through


2xM5x0.8



4xM3x0.5 depth 5





M3x0.5



2x $\phi 3.2$ through

4x $\phi 6$ depth 4.8 counterbore



Projection



Scale

Free

DATE

10-22-2026

Drawing No.


CDU6-40D

CDU6-40D (0_0)

フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動：片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDU6-40D (0_0)
フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動：片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	6
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) M5x0.8
STROKE (ストローク / mm)	40
COM (コメント)	標準ストローク
POS (ピストン位置 / mm)	0
ACTION (作動方式)	(D) 複動形
THREAD2 (ねじ on/off)	on