










Projection		Scale	Free	DATE	10-27-2026
Drawing No.	CQSB12-1D				

CQSB12-1D (0_0)

薄形シリンダ：標準形/複動：片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CQSB12-1D (0_0)

薄形シリンダ：標準形/複動：片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	12
MOUNT (取付支持形式)	(B) 通シ穴・両端タップ共通 (標準)
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
ACTION (作動方式)	(D) 複動式
BODY (ボディオプション)	(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
OMSC1 (オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC2 (オーダーメイド仕様 2: 低速仕様)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC3 (オーダーメイド仕様 3: 材質特殊)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC4 (オーダーメイド仕様 4: ロッド側インロー付)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC5 (オーダーメイド仕様 5: 食品機械用グリース仕様)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC6 (オーダーメイド仕様 6: シリンダチューブヘッド側端面凹形状インロー付タイプ)	N/A
OMSC7 (オーダーメイド仕様 7: 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り)	N/A
OMSCXB10 (中間ストローク (専用ボディ形))	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on