









Projection		Scale	Free	DATE	10-27-2026
Drawing No.	CQSB12-5D-XB24				

CQSB12-5D-XB24 (0_0)
High Durability Series/寿命向上シリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CQSB12-5D-XB24 (0_0)
High Durability Series/寿命向上シリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	12
MOUNT (取付支持形式)	(B) 通シ穴・両端タップ共通 (標準)
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	5
POS (ピストン位置 / mm)	0
ACTION (作動方式)	(D) 複動式
BODY (ボディオプション)	(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
THREAD (ねじ on/off)	on