


JCQ12-5 (0_0)
薄形シリンダ/複動/片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



JCQ12-5 (0_0)
薄形シリンダ/複動/片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	12
MOUNT (取付支持形式)	(-) 通し穴 (標準)
THREAD (ポートねじの種類)	(-) Mねじ
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	5
POS (ロッドの位置 / mm)	0
BOLT (取付ボルト同梱)	(-) なし
OMSG (オーダーメイド仕様)	N/A
THREAD2 (ねじ on/off)	on