









Projection		Scale	Free	DATE	10-27-2026
Drawing No.	JCDQ16-10				

JCDQ16-10 (0_0)
薄形シリンダ/複動/片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



JCDQ16-10 (0_0)
薄形シリンダ/複動/片ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	16
MOUNT (取付支持形式)	(-) 通し穴 (標準)
THREAD (ポートねじの種類)	(-) Mねじ
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	10
POS (ロッドの位置 / mm)	0
BOLT (取付ボルト同梱)	(-) なし
OMSG (オーダーメイド仕様)	N/A
THREAD2 (ねじ on/off)	on