










Projection		Scale	Free	DATE	10-27-2026
Drawing No.	CDQ2WA12-5DZ				

CDQ2WA12-5DZ (0_0)

薄形シリンダ/標準形：複動/両ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDQ2WA12-5DZ (0_0)
薄形シリンダ/標準形：複動/両ロッド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	12
MOUNT (取付支持形式)	(A) 両端タップ
FORM (形式)	(-) 空気圧タイプ
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSW (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (シリンダストローク / mm)	5
COM (コメント)	標準ストローク
POS (ロッドの位置 / mm)	0
THREAD (ポートねじの種類)	(-) M ねじ
BODY (ボディオプション)	(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
OMSCXB10 (中間ストローク)	N/A
OMSC (オーダーメイド仕様: スクレーパ付/ ロッド先端長さ10mm延長)	N/A
OMSC2 (オーダーメイド仕様: 耐寒/耐熱仕様)	N/A
OMSC3 (オーダーメイド仕様: 低速仕様)	(-) なし
OMSC4 (オーダーメイド仕様: ステンレス)	(-) なし
OMSC5 (オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付)	(-) なし
OMSC6 (オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on