










Projection		Scale	Free	DATE	10-27-2026
Drawing No.	CDQEB20-1				

CDQEB20-1 (0_0)
薄形シリンダ/高出力タイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDQEB20-1 (0_0)
薄形シリンダ/高出力タイプ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付形状)	(B) 通し穴・両端タップ共通
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSW (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
BODY (ボディオプション)	(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
OMSCXB10 (中間ストローク (専用ボディ使用))	N/A
THREAD (ねじ on/off)	on