










Projection		Scale	Free	DATE	10-27-2026
Drawing No.	RQA32-20				

RQA32-20 (0_0)
エアクッション付薄形シリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



RQA32-20 (0_0)
エアクッション付薄形シリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	32
MOUNT (取付支持形式)	(A) 両端タップ
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	20
COM (コメント)	標準ストローク
POS (ピストン位置 / mm)	0
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Rc
ROD (ロッド先端ねじ)	(-) ロッド先端めねじ
THREAD2 (ねじ on/off)	on