





Projection		Scale	Free	DATE	10-27-2026
Drawing No.	CQMA32-1				

CQMA32-1 (0_1_0)
薄形シリンダ/ガイドロッド形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CQMA32-1 (0_1_0)
薄形シリンダ/ガイドロッド形

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	32
MOUNT (取付支持形式)	(A) 両端タップ
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Mねじ
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	1
POS (ピストン位置 / mm)	0
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD2 (ねじ on/off)	on