


CDQMB16-5 (0_1_0)
薄形シリンダ/ガイドロッド形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDQMB16-5 (0_1_0)
薄形シリンダ/ガイドロッド形

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	16
MOUNT (取付支持形式)	(B) 通シ穴/両端タップ (標準)
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Mねじ
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	5
POS (ピストン位置 / mm)	0
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD2 (ねじ on/off)	on