






Projection		Scale	Free	DATE	10-27-2026
Drawing No.	CDJ5B10SR-10-H7BALS				

CDJ5B10SR-10-H7BALS (0_1_0)
ステンレスシリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDJ5B10SR-10-H7BALS (0_1_0)
ステンレスシリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	10
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
SEAL (パッキン材質)	(R) NBR
PORTLOCATION (ヘッドカバーのポート位置)	(-) 軸に対し90°
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	H7BA 無接点-耐水性向上 (2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
LEAD (リード線長さ)	(L) 3 m
NUMBER (オートスイッチ追記号)	(S) 1ヶ付
STROKE (ストローク / mm)	10
POS (ピストン位置 / mm)	0
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD (ねじ on/off)	on