








Projection		Scale	Free	DATE	10-27-2026
Drawing No.	CG5BA20SR-1				

CG5BA20SR-1 (0_0)
ステンレスシリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CG5BA20SR-1 (0_0)
ステンレスシリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
TYPE (タイプ)	(A) 無給油エアクション
SEAL (パッキン材質)	(R) NBR
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) M5x0.8
STROKE (ストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) 標準
THREAD2 (ねじ on/off)	on