





CDG5EN25SV-10 (0_0)
ステンレスシリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CDG5EN25SV-10 (0_0)

ステンレスシリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	25
MOUNT (取付支持形式)	(E) クレビスー体形
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
TYPE (タイプ)	(N) 無給油ラバークッション
SEAL (パッキン材質)	(V) FKM
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Rc
STROKE (ストローク / mm)	10
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) 標準
THREAD2 (ねじ on/off)	on