




HYB20H-1 (0_0)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)





HYB20H-1 (0_0)
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
THREADTYPE (ポートねじの種類)	(-) Mねじ
SEALMAT (シール材質)	(H) 外部FKM
STROKE (シリンダストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
GREASE (グリース)	(-) 標準グリース(非食品用)
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
THREAD (ねじ on/off)	on