







HYDQB20R-20F (0_0)

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



HYDQB20R-20F (0_0)
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
THREADTYPE (ポートねじの種類)	(-) Mねじ
SEALMAT (シール材質)	(R) NBR
STROKE (シリンダストローク / mm)	20
COM (コメント / mm)	標準ストローク
POS (ピストン位置 / mm)	0
GREASE (グリース)	(F) 食品用グリース
RODEND (ロッド先端形状)	(-) めねじ
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
THREAD (ねじ on/off)	on