










Projection		Scale	Free	DATE	10-28-2026
Drawing No.	JT20				

JT20 (0)

フローティングジョイント/標準形/軽量コンパクトタイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



JT20 (0)
フローティングジョイント/標準形/軽量コンパクトタイプ

図面

MODEL (型式)	JT20
BORE (適用シリンダ)	Φ20用
M (最大ねじ込み深さ)	M8x1.25
THREAD2 (ねじ on/off)	on
A (/ mm)	19.2
B (/ mm)	8
C (/ mm)	11.0
D (/ mm)	25.4
E (/ mm)	23.0
F (/ mm)	10
G (/ mm)	13.6
H (八角対辺 / mm)	22
P (最大ねじ込み深さ / mm)	9.5
CNSMASSEXACT (質量 / g)	22