






M10x1.25 depth 20




Projection		Scale	Free	DATE	10-28-2026
Drawing No.	KJ10D				

KJ10D_D

ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



KJ10D_D
ロッドエンド（ピストンロッド先端金具）

図面

GUI（）	KJ10D
MODEL（型式）	KJ10D
D（ / mm）	10
D3（）	M10x1.25
B（ / mm）	14
C1（ / mm）	10.50
D2（ / mm）	28
D4（ / mm）	15.0
D5（ / mm）	19.0
H1（ / mm）	43
L3（ / mm）	20
L4（ / mm）	57
L5（ / mm）	6.5
L7（ / mm）	15
W（ / mm）	17
A（ / deg）	13
LOAD（許容ラジアル静荷重 / KN）	14.0
CNSMASSEXACT（質量 / kg）	0.07
CYLINDER（適用シリンダ）	CM2, CG1, CA2, MB, MB1, CQ2, C85, C75, C76, C95, C96, CP96