









Projection		Scale	Free	DATE	10-28-2026
Drawing No.	MY3A16-50				

MY3A16-50 (0_0)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MY3A16-50 (0_0)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	16
TYPE (ガイド追記号)	(A) ショートタイプ (ラパークッション)
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) M5
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
LEFTAD (左側ストローク調整ユニット)	N/A
RIGHTAD (右側ストローク調整ユニット)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	50
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (テーブル位置 / mm)	0.000
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on