





Projection		Scale	Free	DATE	10-28-2026
Drawing No.	CY1S6-15Z				

CY1S6-15Z (0_0)

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CY1S6-15Z (0_0)
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	6
PIPING (配管形式)	(-) 両側配管タイプ
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Mねじ
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	15
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
STOPPER (ストッパ形式)	(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
OMSG (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on