










Projection		Scale	Free	DATE	10-28-2026
Drawing No.	CY1F10L-50				

CY1F10L-50 (0_0)

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CY1F10L-50 (0_0)
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	10
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) M ねじ
DIRECTION (配管方向)	(L) 左側集中配管
STROKE (ストローク / mm)	50
COM (コメント)	標準ストローク
POS (ピストン位置 / mm)	0
BOLT (アジャストボルト追記号)	(-) 両側標準
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
THREAD2 (ねじ on/off)	on