






Projection		Scale	Free	DATE	10-28-2026
Drawing No.	CYP15-100				

CYP15-100 (0_1_0)
クリーンロッドレスシリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CYP15-100 (0_1_0)
クリーンロッドレスシリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	15
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	100
POS (ピストン位置 / mm)	0
PIPING (配管ポート位置)	(-) a:作動方向 右 b:作動方向 左
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください
THREAD (ねじ on/off)	on