







Projection		Scale	Free	DATE	10-29-2026
Drawing No.	MXH6-10Z				

MXH6-10Z (0_1_0)
コンパクトスライド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MXH6-10Z (0_1_0)
コンパクトスライド

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	6
STROKE (ストローク / mm)	10
POS (ピストン位置 / mm)	0
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on