










Projection		Scale	Free	DATE	10-29-2026
Drawing No.	MXQR6-10				

MXQR6-10 (0_0)
エアスライドテーブル/リバーシブル

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MXQR6-10 (0_0)
エアスライドテーブル/リバーシブル

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	6
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Mねじ
ADJUSTER2 (出荷時アジャスタ位置)	(-) 右側
STROKE (ストローク / mm)	10
POS (ピストン位置 / mm)	0
ADJUSTER (アジャスタオプション)	(-) アジャスタなし
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on